

- 1

Gęsia szyjka
- 2

Wskaźnik poziomu oświetlenia
- 3

Przycisk zmniejszenia
- 4

Przycisk zwiększenia
- 5

Włącznik zasilania
- 6

Przycisk wyboru trybu pracy / potwierdzenia
- 7

Wyjście TV
- 8

Gniazdo zasilania
- 9

Przycisk RESET
- 10

Pokrywa baterii litowej
- 11

Kamera
- 12

Złącze kamery

OBSŁUGA

Podłączanie gęsiej szyjki

Delikatnie wóź złącze kamery 12 do gniazda w module głównym. Poprzez pokręcanie w prawo przytwierdź gęsią szyjkę do modułu głównego.

Włączanie / wyłączanie

W celu włączenia systemu przyciśnij przycisk 5. Po około 2 sekundach system będzie gotowy do pracy. Ponowne przyciśnięcie przełącznika 5 wyłączy system.

Ładowanie

W celu naładowania akumulatora podłącz wtyczkę USB przewodu zasilającego do gniazda USB w zasilaczu, a wtyk mini USB podłącz do gniazda 8 (oznaczone DC 5V/1000mA) z boku obudowy.

Na ekranie pojawi się pytanie: „Does charging standby?”. Za pomocą klawiszy „-” lub „+” wybrać opcję „yes” (ładowanie baterii w trybie standby – ekran nieaktywny) lub „no” (ładowanie baterii w normalnym trybie pracy systemu).

Wybór potwierdź przyciskiem „MODE”.

W trakcie ładowania przycisk włączania/wyłączania systemu 5 jest nieaktywny.

Ładowanie sygnalizowane jest pulsującym znakiem baterii w prawym, górnym rogu wyświetlacza LCD.

Obracanie ekranu

Przyciśnij przycisk „MODE” w celu obrócenia ekranu o 180°.

Ustawienia systemowe

Przyciśnij i przytrzymaj przycisk „MODE” przez 2 sekundy, aby wejść w tryb ustawień systemowych.

Za pomocą klawiszy „-” lub „+” przewijaj menu:

BRIGHTNESS – jasność

CONTRAST – kontrast

DEFINITION – nasycenie koloru

COLOR – temperatura barw

LANGUAGE – język menu (do wyboru angielski lub niemiecki)

DEAFULT – powrót do ustawień fabrycznych

EXIT – wyjście z menu

W celu zmiany ustawień, po wybraniu pozycji menu klawiszami „-” lub „+” przyciśnij klawisz „MODE”. Zmiana wartości następuje klawiszami „-” lub „+”. Ponowne przyciśnięcie „MODE” powoduje przejście do głównego menu.

Podświetlanie obszaru widzenia kamery

W normalnym trybie pracy przyciśnij klawisz „-” w celu zmniejszenia natężenia oświetlenia lub klawisz „+” w celu zwiększenia natężenia oświetlenia.

AKCESORIA

- Zasilacz 5V/1000mA

• Instrukcja obsługi
- Przewód zasilający wtyk USB/wtyk mini USB

• Lusterka do podłączenia na końcówkę kamery
- Przewód do połączenia z zewnętrznym monitorem

Prawidłowe usuwanie produktu

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.



DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować uszkodzenie lub zniszczenie przyrządu oraz spowodzić zagrożenie zdrowia i życia użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania

Stosowane symbole bezpieczeństwa

	Ważna informacja !		Podwójna izolacja
	Niebezpieczne napięcie !		Zgodność standardu EU

Zastosowanie

Kontrola trudno dostępnych miejsc w samochodach, maszynach, w budownictwie, itp.
Możliwość umieszczania końcówki gęsiej szyjki z kamerą pod powierzchnią wody.

DANE TECHNICZNE

Certyfikaty: CE

Kamera:

Metoda ogniskowania	Fixed Focus (Stała ostrość) 15cm – 25cm
Rozdzielczość	640 x 480
Ilość klatek na sekundę	30 fps
Kolor	24 bity
Rozmiar sensora	1/4" CMOS
Długość gęsiej szyjki	1m
Monitor:	
Rozmiar	3"
Rozdzielczość	960 x 240
Rozmiar obszaru aktywnego	60mm x 45mm

Źródło światła

4 diody LED o wysokiej światłości
Natężenie oświetlenie regulowane w 6 poziomach

Zasilanie

Bateria litowa 3,7V/2000mAh
Zasilacz 5V/1A
Pobór prądu w trybie pracy 480mA max.
Pobór prądu w trybie standby 5mA max.

Temperatura pracy	0°C – 50°C
Temperatura przechowywania	-20°C – 60°C
Wilgotność	5% - 85%

OPIS

